

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.597 スリーブ端子

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.597 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.597
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	オレンジ
長さ	8 mm
AWG	20
内径	2.6 mm
リターン色番号	Yes
適用断面積	0.5 mm ²
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	5,000 個
質量/パック	5 kg
純質量	5
総質量	0.536

Features

関税率番号	85369010
EAN	4028177920057
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------