

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.140

パンチダイス 円形

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.140 - パンチダイス 円形 ステンレス用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.140
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な最大板厚 (ステンレス)	2.5 mm
パンチ直径	40.5 mm
適用ねじ	M40
注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
テンションボルト (直径 x 長さ)	19 x 75 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	19 mm
1パック	1 個
質量/パック	0.386 kg
純質量	0.386

Features

総質量	0.417
関税率番号	82073010
EAN	4028177808089
ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
