

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

パンチダイス 円形

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.520
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な最大板厚 (鋼板)	2 mm
パンチ直径	20.4 mm
適用ねじ	M20
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
テンションボルト (直径 x 長さ)	9.5 x 50 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	9.5 mm 19 mm
1パック	1 個
質量/パック	0.075 kg

Features

純質量	0.075
総質量	0.095
関税率番号	82073010
EAN	4028177808669
ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047