

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.140

## 標準照明灯

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.140 - 標準照明灯

供給電圧：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

## Features

品番	SZ 4138.140
仕様	ドアスイッチなし
同梱品	標準照明灯 光源 取り付け部品を含む
定格出力	14 W
Ballast	電磁安定器
可能な連結	ドアスイッチ コネクタ経由で給電 直接配線(照明の連結に)
光源	蛍光灯、G13口金
保護等級	I (アース線)
スイッチ (タイプ)	内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	500 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒

# Features

取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：TS アダプターブラケット付き トップフレームの前後に SE プロファイル：TS アダプターブラケット付き トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：ユニバーサルブラケット付き AE：内装用レール付き
寸法：	幅: 452 mm 高さ: 117 mm 奥行: 50 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	230 V、単相、50 Hz
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1 個
質量/パック	1.481 kg
純質量	1.323
総質量	1.595
関税率番号	94054990
EAN	4028177092259
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書