


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.282

マウントフレーム、19インチ

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.282 - マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用

前後の482.6 mm（19インチ）架装面の改修用。溶接した482.6 mm（19インチ）マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。



Features

品番	DK 5501.282
製品説明	インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミック ラック コントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDU パワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。
材質	鋼板製
表面	下塗り
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	47 U

Features

取り付け位置	前
耐荷重	15,000 N (全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
注記：	エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できません。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT 幅: 600 mm 高さ: 2,200 mm
1パック	1 個
質量/パック	13 kg
純質量	10
総質量	12.5
関税率番号	73269098
EAN	4028177716490
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261