

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 ケーブルダクト

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - ケーブルダクト TS IT用

両側にヒンジが着いた取り外し可能なケーブルカバー付きケーブルダクト。



Features

品番

DK 5502.101

製品説明

カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、TS IT用ブラシキットと組み合わせて使用することも可能です。

Features

メリット	工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度 背合わせで連結可能 ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエア ショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能 ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポー ネントを装着可能
材質	鋼板製 プラスチック(UL 94-HB)
塗装色	RAL 9005
同梱品	カバーおよび固定部品を含む 予備ケーブル用ケーブルホルダー 4個を含む。
取り付け方法	482.6 mm (19インチ) マウンティングレール付きの高さ 2200 mm の TS IT 内に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの高さ 2000 mm の TS IT 内に 高さ 45 U のデータラック内
高さ単位(ユニット)	42 U
寸法：	幅: 95 mm 高さ: 1,866 mm 奥行: 150 mm
1パック	1 個
純質量	8.46
総質量	8.86
関税率番号	73269098
EAN	4028177814448
ETIM 7.0	EC000012

Features

ECLASS 8.0

27400703