

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.141

**ネットワークラック/サーバーラック
TS IT**

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5503.141 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重 1,500 kg まで対応可能な 19インチ マウントフレーム付き 19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Features

品番	DK 5503.141
材質	鋼板製 アルミニウム 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装：RAL 9005

Features

同梱品	<p>TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式 トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ (付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 鋼板製リアドア、180°ヒンジ</p>
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
高さ単位(ユニット)	24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	147 mm / 105 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	545 mm
Design doors	密閉型
19インチ機器取り付け面の仕様	マウントフレーム、19インチ

Features

耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
質量/パック	83.4 kg
純質量	79.2
総質量	83.4
EAN	4028177705845
E-Number Sweden	E7239871
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書