

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170

TFTモニター

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

Features

品番	SM 6450.170
仕様	タッチスクリーン無し
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）
材質	フロントフレーム：アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	パッキン 六角ナット（平面への取り付け用） VGAケーブル 全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます 反射低減加工のガラスシールド含む
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 399.3 mm
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI-D
動作温度範囲	0 °C...50 °C

Features

保管温度範囲	-20 °C...60 °C
品番について	その他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。
ディスプレイ輝度	350 cd/m ²
コントラスト比	1000 : 1
斜流	19インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	85 °
解像度、ディスプレイ	1280 × 1024 ピクセル
品番について	反射低減加工のガラスシールド含む
定格出力 Pel	DC の場合: 20 W
H-Sync(最小/最大)	31.5 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA SVGA XGA SXGA
1パック	1 個
質量/パック	8 kg
純質量	7.6
総質量	8
関税率番号	85286200

Features

EAN	4028177511613
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001428
----------	----------

ECLASS 8.0	19200201
------------	----------

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------