

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

ドア付きコマンドパネル本体

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。

Features

品番	CP 6538.010
仕様	サポートアームコネクタ-Ø 130 mm
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルストリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
Basic color	ステンレス
塗装色	ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色
同梱品	エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 400 mm 奥行: 150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

Features

注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプCと交換可能です。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
品番について	別売り 対応マウンティングプレート 5050.453、部品(付属品)袋 5050.507
1パック	1 個
質量/パック	8.8 kg
純質量	8.84
総質量	8.85
関税率番号	94032080
EAN	4028177220386
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書