

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7185.035

ユニットテーブル、フレーム固定式

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7185.035 - ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm および 800 mm

フレーム固定用、482.6 mm（19インチ）マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。
エンクロージャーの幅：600 mmと800 mm、負荷能力：50 kg/ 100 kg。

Features

| | |
|--------|---|
| 品番 | DK 7185.035 |
| 仕様 | 穴付き |
| 製品説明 | フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。 |
| メリット | 位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。 ハンドル用の取り付け穴付き。 |
| 用途 | 482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り付けに使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | スロット付きユニットテーブル 4 x 固定ボルト |
| 取り付け方法 | 固定式：ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます 固定式：ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます 取り付け位置を奥行き方向に変更可能：システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 耐荷重 | 平面荷重 50 kg |
| 取り付けについてのご注意 | 内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になります |
| 注記： | ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。 |
| 寸法： | 幅: 671 mm 高さ: 29 mm 奥行: 500 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX IT TS IT 幅: 800 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 4.144 kg |
| 純質量 | 3.944 |
| 総質量 | 4.3 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 15.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177165854 |
| ETIM 7.0 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |