

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7492.300

## 重量機器搭載用シャシーガイド

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7492.300 - 重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。

## Features

品番	DK 7492.300
仕様	2つの19インチ取り付け面間への取り付け用。
製品説明	きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品（800 mm幅のエンクロージャーの場合）との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	298 mm
耐荷重	80 kg (静荷重)
注記：	19インチマウントフレームと組み合わせて使用することはできません。 シャシーガイドは、それぞれの19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。

# Features

---

耐荷領域	幅: 55 mm 奥行: 261 mm
------	------------------------

---

1パック	2 個
------	-----

---

質量/パック	0.694 kg
--------	----------

---

純質量	0.588
-----	-------

---

総質量	0.694
-----	-------

---

関税率番号	73269098
-------	----------

---

EAN	4028177221680
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002620
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

---