

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.110 フラットボックス

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.110 - フラットボックス

エンクロージャー (フラットパックで納入)。アクセスしやすく、ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | DK 7507.110 |
| 仕様 | 19 インチマウンティングレール付き |
| 製品説明 | ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。 |
| メリット | 工具不要の簡単組み立て オープンな19インチフレームシステムアクセサリ |
| 材質 | 鋼板製 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャー(フラットパックで納入) ウォール取り付け部 1個 グラウンドサポート 2個 トップパネル/グラウンドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き サイドパネル 2枚、施錠可能 透視ドア 1枚、施錠可能、安全ロック 3524 E、ドア開閉方向は選択可能 工具不要の接続部品付属 すべてのハウジングパーツに対し、そのシステムに適合するアースを取るためのアースセットです。 19インチマウンティングレール |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 高さ単位(ユニット) | 9 U |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 492 mm 奥行: 600 mm |
| 取り付け可能高さ、コンポーネント用 | 9 U |
| 耐荷重 | 最大 450 N |
| 注記： | 実装可能奥行き(最大)：リアパネルまで、奥行き - 58 mm 19インチ取り付け面が2つの場合の取り付け面間距離(最大)：奥行き - 104 mm ドアの最大開角度は 210° です |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 27 kg |
| 純質量 | 25.65 |
| 総質量 | 27 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 102.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177551442 |
| E-Number Sweden | E7238402 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Approvals

Explanations

製造者宣言書