

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.453

TS コロケーションラック

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.453 - TS コロケーションラック

コロケーション用ラックTS 8、2個または4個の分離された機能領域付き。

Features

品番	DK 7831.453
メリット	溶接フレーム フロントおよびリアドアは、全面に通気孔付き。パンチングメタルの通風面積は78%以上。 2点式ロック ドアヒンジ位置変更可能、追加工不要 ボトムおよびルーフからのケーブル引き込み (オプション) 全側面で連結可能 静耐荷重1000 kg まで
材質	鋼板製
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り フラットパーツ：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 マウンティングレール、マウントフレームとシステムセクション： 亜鉛メッキ、クロメート処理
塗装色	RAL 7035
同梱品	鋼板ドア、通気型、フロントおよびリアに180°ヒンジ トップパネル、ワンピース型、密閉型 レベル調整脚 L型マウンティングレールの19インチ取り付け面を、システムセクションの前後へ、奥行き調整可能 全ラックパネルのアース、プリアセンブリ済み 分割プレート付き独立コンパートメント／コンパートメントごとに分離されたケーブル処理 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル

Features

寸法：	幅: 600 mm
	高さ: 2,200 mm
	奥行: 1,000 mm

取り付け可能高さ、コンポーネン ト用（各ドア）	21 U
----------------------------	------

取り付け面間隔（出荷時の状態に おいて）	740 mm
-------------------------	--------

Number front doors	2
--------------------	---

Number back doors	2
-------------------	---

品番について	納期についてはお問合せ下さい
--------	----------------

基材	鋼板製
----	-----

1パック	1 個
------	-----

質量/パック	173.5 kg
--------	----------

純質量	168.5
-----	-------

総質量	173.5
-----	-------

EAN	4028177642713
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002499
----------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------
