

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.685

## 透視フロントドア

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.685 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



## Features

品番	TS 8610.685
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	フレーム：RAL 7035 コーナーピース：RAL 7035 透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005
同梱品	安全ガラス付き透視ドアフレーム ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個)

# Features

可視面積	透視窓幅: 460 mm 透視窓高さ: 1,640 mm
透視窓高さ	1,640 mm
取り付けについてのご注意	リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT VX SE 幅: = 600 mm 高さ: = 1,800 mm
1パック	1 個
質量/パック	13.4 kg
純質量	12.9
総質量	13.4
EAN	4028177693821
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204