

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.020

クイックハンドル

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.020 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、 PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

Features

品番	TS 8611.020
仕様	ロックインサート用
製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます

Features

適用エンクロージャータイプ	TS TS IT VX SE PCエンクロージャー ドア IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18 ~ 21 U AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック	1 個
質量/パック	0.74 kg
純質量	0.5
総質量	0.528
関税率番号	83024110
EAN	4028177211872
E-Number Sweden	E3404302
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217