

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

ケーブルクランプレール

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、VX ベースシステム用マウンティングレール

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

Features

品番	VX 8619.410
製品説明	ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質	スチール
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法 VX	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法、VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法 AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法 PC	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法 IW	In enclosure width 600 mm, in the base
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム Base/plinth system VX, stainless steel
寸法：	長さ: 554 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX VX SE PC IW AX CX ベースユニット null 幅: = 600 mm
----	---

1パック	2 個
------	-----

質量/パック	3.24 kg
--------	---------

純質量	3.2
-----	-----

総質量	3.395
-----	-------

関税率番号	73269098
-------	----------

EAN	4028177921931
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000322
----------	----------

ECLASS 8.0	27400604
------------	----------