

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.032

ベースサイド部、100 mm

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.032 - ベースサイド部、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。トリムパネルは、連結されている2台のエンクロージャーの間にあるベース コーナーピースの安定性向上に使用することができます。高さ 100 mm のトリムパネルは、高さ 200 mm のベースにも使用することができます、他のトリムパネルとコンビで使用することもできます。

Features

品番	VX 8620.032
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 100 mm
適用	奥行: = 500 mm
質量/パック	1.36 kg
1パック	2 個
純質量	1.16
総質量	1.36
関税率番号	94039910
EAN	4028177922198

Features

E-Number Sweden	E3465063
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000721
----------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------