

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.033

ベースサイド部、100 mm

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.033 - ベースサイド部、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。トリムパネルは、連結されている2台のエンクロージャーの間にあるベース コーナーピースの安定性向上に使用することができます。高さ 100 mm のトリムパネルは、高さ 200 mm のベースにも使用することができます、他のトリムパネルとコンビで使用することもできます。

Features

| | |
|--------|--|
| 品番 | VX 8620.033 |
| 製品説明 | ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 寸法： | 高さ: 100 mm |
| 適用 | 奥行: = 600 mm |
| 質量/パック | 1.82 kg |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 1.65 |
| 総質量 | 1.776 |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177922204 |

Features

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465064 |
|-----------------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000721 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
|------------|----------|

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|