

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8640.034

## ベースサイド部、100 mm

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.034 - ベースサイド部、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。

## Features

品番	VX 8640.034
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TX CableNet 奥行: = 800 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 1, 12
質量/パック	2.54 kg
1パック	2 個
純質量	2.14
総質量	2.52

# Features

---

関税率番号	94039910
EAN	4028177958968
E-Number Sweden	E3465380
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------