

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9204.100

Ex ボックス

State: 2025/04/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9204.100 - Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式 ドア付き空ハウジング

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製



Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | AX 9204.100 |
| 仕様 | Ex ボックス |
| 用途 | <p>ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)</p> <p>周囲温度範囲：-40 °C ~ +70 °C</p> <p>記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。</p> <p>爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)</p> |
| 材質 | <p>エンクロージャー：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗：<math>< 10^9 \Omega</math></p> <p>ドア：グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗：<math>< 10^9 \Omega</math> 周囲にシリコンパッキンを貼付け</p> <p>マウンティングプレート：鋼板製、亜鉛メッキ</p> |
| 塗装色 | RAL 9011 |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー ドア マウンティングプレート |
| 寸法： | 幅: 400 mm 高さ: 400 mm 奥行: 200 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 305 mm x 325 mm |
| 材料 (マウンティングプレート) | 2.5 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Yes |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | Yes |
| ロック | ロックの数: 2 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 65 |
| Protection category NEMA | タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IKコード | IK09 |
| 動作温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 使用温度 | 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 8.7 |
| 総質量 | 8.9 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 関税率番号 | 94037000 |
| EAN | 4028177952089 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | ATEX IEC Ex UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | 製造者宣言書 |