

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.230

分割ウェブ

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.230 - 分割ウェブ RiLine バスバー連結箇所用

3極のRiLineバスバー結合用のフィーダー回路に、UL 508によって要求されるクリアランスを守るため。

Features

品番	SV 9340.230
製品説明	給電回路用の UL 508に準じて要求されている空間距離を守ります。バスバー間隔が60 mmのフラットバーシステム、およびPLS 800/1600用。
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
For number of poles	3
長さ	160 mm
注記：	バスバー連結 1箇所、2個の分割ウェブが必要です
適用バスバーシステム	極数 3
寸法：	長さ: 160 mm
1パック	2 個
質量/パック	0.06 kg
純質量	0.05
総質量	0.062
関税率番号	39269097
EAN	4028177565555
ETIM 7.0	EC000775

Features

ECLASS 8.0

27142414

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)