

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.390 OMアダプター

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.390 - OMアダプター 接続ケーブル付き



Features

| | |
|-----------------|---|
| 品番 | SV 9340.390 |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 10 |
| 定格電流 最大 | 32 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 電氣的数値 UL (SCCR) | 30 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 50 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 35 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 30 A、JDDZ / 7 50 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 27 A、NKJH/7 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 32 A、NKJH/7 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 接続ケーブル長さ | 130 mm |

Features

| | |
|-------------------|--|
| マウントレールタイプ | TS 45D TS 45D-V |
| 注記： | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 極数 | 3 極 |
| サポートフレームサポート | Yes |
| 寸法： | 幅: 45 mm 高さ: 272 mm |
| マウントレール、数/高さ | 2 / 10 mm |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| サポートフレーム (幅 x 高さ) | 45 mm x 237 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 0.32 kg |
| 純質量 | 0.3 |
| 総質量 | 0.309 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.074 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177664227 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approvals

Approvals

Approvals

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書