

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9406.600

Ex ボックス

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9406.600 - Ex ボックス ステンレス製、ヒンジ式ドア 付き空ハウジング

ヒンジ付きドアのあるEXボックス、ステンレス製

Features

品番	KEL 9406.600
仕様	Ex ボックス
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板
表面	ハウジング：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー ドア マウンティングプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 760 mm 奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	549 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)

Features

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12
1パック	1 個
質量/パック	32.5 kg
純質量	29.875
総質量	30.38
関税率番号	94032080
EAN	4028177138834
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvals

Approvals	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書