

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.065

NH スリムライン スイッチディスクコネクタ

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.065 - NH スリムライン スイッチディスコネクター

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.065
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	00
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	ねじ M8
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電圧	690 V、三相
定格作動電流 最大	160 A

Features

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用	Yes
寸法：	幅: 50 mm 高さ: 676 mm
丸型ケーブル用コネクタ	1.5 - 95 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
質量/パック	5.12 kg
純質量	5.02
総質量	5.14
銅の含有量 (kg / 個)	0.959
関税率番号	85369095
EAN	4028177806696
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------