


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780

ユニットアダプター

State: 2024/10/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - ユニットアダプター ねじ固定式

ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製のサーキットブレーカー用。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.780
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電流 最大	630 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして フロント側ねじ接続式開閉器の使用に適しています。 穴あきバスバーに固定するために使用します。機器スペースにカ バープロファイルを取り付け不要ご注意ください。
寸法：	幅: 150 mm 高さ: 585 mm
適用バスバー	高さ: 10 mm

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23、3VA24、3VL4)
1パック	1 個
質量/パック	6.32 kg
純質量	5.92
総質量	6.32
銅の含有量 (kg / 個)	3.652
関税率番号	85369095
EAN	4028177802315
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書