

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610

# アウトドア ベーシックキャビネット

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト：全周に換気用スリットを設けています。

## Features

品番	CS 9783.610
製品説明	アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。
材質	アルミニウム合金 (AlMg3)
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035
同梱品	1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み 基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴 ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027 搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め レインカバー
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 500 mm

# Features

---

外形寸法	全高: 1,355 mm レインカバー 幅: 850 mm レインカバー 高さ: 55 mm レインカバー 奥行き: 550 mm 内法幅: 712 mm 内法高さ: 1,112 mm 内法奥行き: 449 mm ベース高さ: 100 mm
------	---

---

ドアの数	1
------	---

---

型式等級、UL 50E に準拠	Type 3R
-----------------	---------

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
-------------------------	-------

---

IKコード	IK10
-------	------

---

基材	アルミニウム
----	--------

---

1パック	1 個
------	-----

---

質量/パック	49.5 kg
--------	---------

---

純質量	34
-----	----

---

総質量	36.15
-----	-------

---

EAN	4028177569171
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------