

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7816.380

Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx/es](https://www.rittal.com/mx/es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7816.380 - Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para DK-TS

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Características

Referencia	DK 7816.380
Descripción producto	Con bisagras de 130° y cierre de barras, incl. empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad nº 3524 E. El reducido radio de viraje de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
Material	Chapa de acero
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación referente a la referencia	Sin marco tubular de la puerta. Marco tubular de la puerta bajo demanda.
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: DK-TS Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	34.4 kg
Peso neto	32.68
Peso bruto	34.4
Código arancelario	94039910
EAN	4028177330351
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204