

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 1196.662 TS IT Serverracks

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 1196.662 - TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19"-profielrails

Functies

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestelnr. | IT 1196.662 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 |
| Levering | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) Koppelset IPPC-palet Flex-Block plinten, 100 mm, gesloten |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 545 mm |
| Hoogte incl. sokkel | 2.300 mm |
| Belastbaarheid | 15.000 N |

Funcities

| | |
|--------------------|---|
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 120 |
| Brutogewicht | 122 |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
