

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.511.1001.70 Polyamide fitting N

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.511.1001.70 - Polyamide fitting N

Fitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling



Functies

Bestelnr.	1.511.1001.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide
Kleur	Zwart RAL 9005 RAL 9005
Afmetingen	Hoogte: 35 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Sleutelwijdte	42 mm
Afmetingen	Schroefdraad: NPT 1 Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	15 mm
Suitable for Polyamid hose DN	29 mm
Geschikt voor Ø	46 mm
Leveringseenheid	10 st.
Gewicht/VE	0,276 kg

Functies

Douanetariefnummer	39174000
EAN	4033878422861
