

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.511.1216.70 Polyamide fitting N

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.511.1216.70 - Polyamide fitting N

Fitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling



Functies

Bestelnr.	1.511.1216.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide
Kleur	Donkergrijs RAL 7031 RAL 7031
Afmetingen	Hoogte: 29 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Sleutelwijdte	27 mm
Afmetingen	Schroefdraad: NPT 1/2 Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	13 mm
Suitable for Polyamid hose DN	17 mm
Geschikt voor Ø	30 mm
Leveringseenheid	50 st.
Gewicht/VE	0,536 kg

Funcities

Douanetariefnummer

39174000

EAN

4033878422892