

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.513.1101.14 Polyamide fitting W

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.513.1101.14 - Polyamide fitting W

Elleboogfitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | 1.513.1101.14 |
| Uitvoering | Knie 90 graden |
| Product omschrijving | Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen |
| Voordelen | Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier |
| Materiaal | Polyamide O-ring: NBR |
| Kleur | Zwart RAL 9005 RAL 9005 |
| Afmetingen | Hoogte: 27 mm Lengte: 48 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...80 °C |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Suitable for Polyamid hose DN | 12 mm |
| Geschikt voor Ø | 23 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Gewicht/VE | 0,5 kg |
| Douanetariefnummer | 39174000 |
| EAN | 4033878423172 |