

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# undefined 1.513.2001.50 Polyamide fitting W

Staat: 8-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# undefined 1.513.2001.50 - Polyamide fitting W

Elleboogfitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling

## Funcities

Bestelnr.	1.513.2001.50
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005 RAL 9005
Afmetingen	Hoogte: 30,5 mm Lengte: 52 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Afmetingen	Schroefdraad: 5 Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
Suitable for Polyamid hose DN	14 mm
Geschikt voor Ø	26,5 mm
Leveringseenheid	25 st.
Gewicht/VE	0,683 kg
Douanetariefnummer	39174000

# Functies

---

EAN

4033878423226