

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.587.1600.01 HSK-K-FLAKA

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.1600.01 - HSK-K-FLAKA

Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.587.1600.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Montage-instructie	IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

Functies

Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
Leveringseenheid	50 st.
Gewicht/VE	16 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878004890
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109