

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.587.2500.50

HSK-K-FLAKA

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.2500.50 - HSK-K-FLAKA

Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk



Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.587.2500.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van kunststof met speciaal inzetstuk |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer |
| Kleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 33 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Montage-instructie | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |

Functies

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 11 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 11 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Gewicht/VE | 24 kg |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| EAN | 4033878005804 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |