

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.610.1000.70

## HSK-M-Ex

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.610.1000.70 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



## Functies

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr.                      | SZ 1.610.1000.70  |
| Uitvoering                     | recht   |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen  |
| Materiaal                      | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                      | vernikkeld (mat)  |
| Kleur                          | Overige   |
| Draadmaat NPT                  | 1"  |
| Sleutelwijdte                  | 40 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,  |
| Explosie geteste uitvoering    | Ja  |
| Buigradius (max.)              | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee   |
| Glasvezel versterkt            | Nee   |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee   |

# Functies

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                       |
| Slagvast                  | Ja                        |
| Met contraoer             | Nee                       |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 19 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C            |
| Leveringseenheid          | 25 st.                    |
| Gewicht/VE                | 123 kg                    |
| Douanetariefnummer        | 85389099                  |
| EAN                       | 4033878430224             |
| ECLASS 8.0                | 27149109                  |