

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.611.1000.70

HSK-MZ-Ex

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.611.1000.70 - HSK-MZ-Ex

Standaard kabelwartels van messing met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen

Functies

| | |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.611.1000.70 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing met extra trekcontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal | Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Draadmaat NPT | 1" |
| Sleutelwijdte | 40 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 19 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C |

Funcities

| | |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Gewicht/VE | 116 kg |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| EAN | 4033878431047 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
