

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.612.3200.50**

**HSK-INOX-Ex**

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.612.3200.50 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr.                      | SZ 1.612.3200.50  |
| Uitvoering                     | recht   |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal                      | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR   |
| Kleur                          | Overige   |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm  |
| Sleutelwijdte                  | 41 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,  |
| Explosie geteste uitvoering    | Ja  |
| Buigradius (max.)              | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee   |
| Glasvezel versterkt            | Nee   |
| Halogeen vrij                  | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee   |
| Slagvast                       | Ja  |
| Met contra moer                | Nee   |
| Afmetingen                     | Schroefdraad lengte: 8 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -20 °C...95 °C  |
| Leveringseenheid               | 5 st.   |

# Funcities

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gewicht/VE         | 94 kg         |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878431481 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |

---