

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.637.2500.50

HSK-M-EMC-D-Ex

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.637.2500.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering



Functies

| | |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.637.2500.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering |
| Kleur | Overige |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 7 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60 °C...95 °C |
|---------------------------|----------------|

| | |
|------------------|--------|
| Leveringseenheid | 25 st. |
|------------------|--------|

| | |
|------------|-------|
| Gewicht/VE | 43 kg |
|------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85389099 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4033878435014 |
|-----|---------------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
|------------|----------|
