

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.680.1312.01

SE

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.680.1312.01 - SE

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden conform DIN 46320

Functies

Bestelnr.	SZ 1.680.1312.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden volgens DIN 46320
Materiaal	Messing Dichtring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 IP 65 met pakkingring
Sleutelwijdte	22 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C

Funcities

Schroefdraadlengte	8 mm
--------------------	------

Leveringseenheid	50 st.
------------------	--------

Gewicht/VE	28 kg
------------	-------

Douanetariefnummer	85389099
--------------------	----------

EAN	4033878440094
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000441
----------	----------

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------