

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4053.003**

**Industriële bit voor  
accuschroevendraaier**

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4053.003 - Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

## Functies

Bestelnr.	AS 4053.003
Uitvoering	voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen	Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens	Gereedschapsaanpassing E 6,3 (1/4")
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø	6,3 mm
Lemmet (breedte x dikte)	4 x 0,8 mm
Uitgang	SL
Lengte	73 mm
Leveringseenheid	3 st.
Gewicht/VE	0,011 kg
Nettogewicht	0.03
Brutogewicht	0.033
Douanetariefnummer	82079030
EAN	4028177807396
ETIM 8	EC003864
ETIM 7.0	EC002116
ECLASS 8.0	21044204