

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6703.500 Lessenaaronderdelen

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6703.500 - Lessenaaronderdelen

Vier breedten en twee verschillende diepten als basis voor iedere oplossing.

Functies

Bestelnr.	TP 6703.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing boven open Dubbele deur met stangsluiting, voor Montageplaat Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.499 mm x 625 mm
Aantal deuren	2
IK-code	IK08
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 1.600 mm Hoogte: 675 mm Diepte: 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat
Protection category NEMA	NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	72 kg
Nettogewicht	69.35
Brutogewicht	73

Funcities

Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177554108
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------
