

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6705.500 Lessenaaronderdelen

Staat: 26-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6705.500 - Lessenaaronderdelen

Vier breedten en twee verschillende diepten als basis voor iedere oplossing.

## Functies

Bestelnr.	TP 6705.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing boven open Deur, voor en achter Montageplaat, in diepte verstelbaar Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 571 mm
Aantal deuren	1
IK-code	IK08
Basismateriaal	Plaatstaal
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 675 mm Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat
Protection category NEMA	NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	50 kg
Nettogewicht	46.55
Brutogewicht	49

# Funcities

---

Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177554122
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

---