

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.224

**Plaatstalen deur, met
ventilatieopeningen**

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.224 - Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen voor DK-TS

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Functies

Bestelnr.	DK 7824.224
Product omschrijving	Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting nr. 3524 E, vervangbaar door comforthandgreep. Voor optimale luchtdoorlaat in netwerkbehuizingen met een groot aandeel aan actieve componenten. Geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaat > 78 %.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: DK-TS Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	24,4 kg
Nettogewicht	22.9
Brutogewicht	24.4
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177234222
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204