

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5303.134

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 07.07.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5303.134 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, IP 55, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" profilskinner i standardutførelse i forskjellige dimensjoner og kapslingsgrad opptil IP 55.

Funksjoner

Bestillingsnr.	VX 5303.134
Materiale	Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
Farge	Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Takplate, én del, lukket Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 800 mm

Funksjoner

Høydeenheter	24 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	150 mm / 130 mm
Instalation position in 19" area	Foran og bak
Nivåavstand (ved levering)	520 mm
19"-feste	skrudd fast på tverrstaget oppe og nede
Utførelse	Standard
Utførelse tak	én del, lukket
Construction rear door	Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Construction front door	Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner	482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv	Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Utførelse 19"-nivå(er)	Foran og bak
Construction position mounting angles	19"-nivå foran og bak
Belastning	8 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	8 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
IK-kode	IK08
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	90,8 kg
EAN	4028177944855
E-Number Sweden	E7282599
ETIM 7.0	EC002499

Funksjoner

ECLASS 8.0

27180207

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Negative Certificate
Overflate
Kapslingsgrad

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK