


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.360

Bunnplate, éndelt, ventilert

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.360 - Bunnplate, éndelt, ventilert for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5502.360
Produktbeskrivelse	For komplett avdekning av den åpne bunnggruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integreerte førings Skinner sørger for enkelt feste og bekvem utskifting av en filtermatte.
Materiale	Stålplate Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Skum
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak Filtermatte Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS IT Bredde: 600 mm Dybde: 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	6,39 kg

Funksjoner

Nettovekt	4.59
Bruttovekt	6.39
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177707849
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
