



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.662

Placa de montagem parcial

Estado: 19-10-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.662 - Placa de montagem parcial para lateral de espaço funcional

Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9683.662
Modelo	fechado
Descrição do produto	Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura	200 mm
Dimensões	Largura: 502 mm Altura: 193 mm
Adequado para	Largura: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	2,7 kg
Peso líquido	2.35
Peso bruto	2.7
PCF/PU (cradle-to-gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Número da tarifa alfandegária	94039910

Recursos

EAN	4028177935334
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001900
----------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK