


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.120 Tätningssinsats

State: 2024-09-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.120 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

Features

Art. nr.	AX 2580.120
Utförande	Tätningsinsats, stor
Produktbeskrivning	De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X endast för inomhusbruk
För kabeldiameter	20 mm
Förpackningsenhet	5 st.
Vikt/förp.	0,145 kg
Nettovikt	0.1
Bruttovikt	0.145
Tullvarukod	40082900
EAN	4028177939806
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)