

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5306.122

## Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2024-09-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5306.122 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i utförande Standard, med olika måttutföranden.

## Features

Art. nr.	VX 5306.122
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
Basic color	RAL 7035
Färg	Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Inre utbyggnad: RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 482,6 mm (19")-profilskenor Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxskravar, ledande (medföljer) IPPC-pall Flerdelad takplåt, med kabelinmatning baktill på tvären och förberedd för fläktplåt Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn

# Features

Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	150 mm / 372 mm
Instalation position in 19" area	fram
19"-fastsättning	fastskruvad vid tvärstaget upptill och nedtill
Utförande	Standard
Utförande tak	flerdelad, med kabelinmatning baktill på tvären och förberedd för fläktplåt
Rear door design	Stålplåtsdörr, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn
Front door design	Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor	19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv	öppen
Utförande 19"-plan	fram
Mounting angles position	19"-plan fram
Belastning	4 000 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416	4 000 N
IK-kod	IK08
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	91,4 kg
Nettovikt	81.24
Bruttovikt	91.4

# Features

---

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	225,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177944923
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK