

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8184.245

Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2024-10-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8184.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | VX 8184.245 |
| Fördelar | Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd |
| Material | Stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Passar för | Skåptyp: VX Höjd: = 1.800 mm Djup: = 400 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Vikt/förp. | 17,8 kg |
| Nettovikt | 15.8 |
| Bruttovikt | 17.8 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 67,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |

Features

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177827752 |
| ETIM 7.0 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|