

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9208.600 Skříně Ex

State: 19.10.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9208.600 - Skříň Ex Plast, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Skříň Ex s dvířky v závěsech, plast

Features

Obj. č.	KEL 9208.600
Oblasti použití	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál	Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10 ¹⁰ Ω Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10 ¹⁰ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva	RAL 9011
Rozsah dodávky	Skříň Dveře Montážní deska
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 800 mm Hloubka: 300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	517 mm x 750 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
Základní materiál	Plast
Uzávěr	Provedení uzávěru: 3-bodový tyčový uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66
-------------------------------------	-------

Balení	1 ks
--------	------

Hmotnost/balení	24,3 kg
-----------------	---------

Netto hmotnost	25.69
----------------	-------

Brutto hmotnost	26.6
-----------------	------

Číslo celní sazby	94037000
-------------------	----------

EAN	4028177138421
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Approvals

Approvals	ATEX
-----------	------

Certificates	Stupeň krytí
--------------	--------------

Explanations	Prohlášení výrobce
--------------	--------------------